



4802

**REDUCTOR DE PENDIENTE**

# REDUCTOR DE PENDIENTE



## Material:

ABS con protección UV



## Peso:

1,02 kg



## Detalles:


Parte interior reforzada, probada una a una

- Coloque el reductor a lo largo de la línea de bebederos (normalmente en el centro). En caso de pendientes elevadas, es posible que se necesite más de un reductor a lo largo de una misma línea de agua potable.
- La primera manguera transparente muestra la presión del agua en el centro de la línea, donde está colocado el reductor. Si el regulador de suministro de agua se ha colocado al principio de la línea, este nivel de agua será más alto que el que se muestra al principio de la línea.
- Accionando la manivela situada debajo del reductor de pendiente (igual que para el regulador de suministro de agua), modificará la presión del agua a partir del punto en el que esté colocado el reductor de pendiente. La presión del agua se modificará como muestra el nivel de agua en la segunda manguera transparente. A continuación, deberá comprobar la presión del agua al final de la tubería de agua potable.

Utilizando nuestro reductor de pendiente 4802, se pueden reducir todos los efectos negativos de una pendiente, haciendo una separación efectiva en dos o más partes de una sola línea de bebederos, de manera que cada parte sea ajustable independientemente. Aconsejamos colocar un reductor de pendiente 4802 en línea cada 15 cm de pendiente.



Para limpiar la línea por lavado, un bypass (art. 4858).



| Pos. | SE | Q.tà | Codice   | Descrizione                              |
|------|----|------|----------|------------------------------------------|
| 1    |    | 1    | 4706I    | Dado E Pg-UNI5588 M8-INOX                |
| 2    |    | 1    | 4726     | Molla D3-De20.1-L650-P21                 |
| 3    |    | 1    | 4727     | Sfera D 6,65 galleg.x Finelinea          |
| 4    |    | 1    | 4728     | Tubo Cristal flex 9x12x900               |
| 5    |    | 2    | 473303   | Anello OR 3106 (d2,62xD26,64)            |
| 6    |    | 1    | 4781     | As.Rubinet.Sfera 3/4" Reggi Tubo Cristal |
| 7    |    | 1    | 478405   | Anello OR d3x21                          |
| 8    |    | 1    | 480202AK | As.Guscio Superiore LL Foro Laterale     |
| 9    |    | 1    | 480104   | Anello OR 123 (d2.62-D17.86)             |
| 10   |    | 2    | 480105   | Vite TCCR-AF 5.5x19-DIN-7981C            |
| 11   |    | 1    | 480107   | Guarnizione D15.8-L4.5 tenuta regolatore |
| 12   |    | 1    | 480111   | Vite sping.regolatore                    |
| 13   |    | 1    | 480112   | Membrana in gomma                        |
| 14   |    | 1    | 480113   | Disco spingi membrana                    |
| 15   |    | 1    | 480114   | Guscio Inferiore x riduttore             |
| 16   |    | 1    | 480115   | Molla C-D3-De40-L45-P13.5                |
| 17   |    | 12   | 480116   | Vite TCCR-AF 4.2x13-DIN-7981C            |
| 18   |    | 1    | 480117   | Vite regol.regolatore                    |
| 19   |    | 1    | 480119   | Spina Cil.UNI1707-D3x30-INOX             |
| 20   |    | 1    | 480150   | Kit Particolari interni Reg.Press.       |
| 21   |    | 1    | 4826     | Supporto sost.tubo Cristal su corda      |
| 22   |    | 1    | 4849     | As.Valvola Sfiato Tubo Cristal Flex      |
| 23   |    | 1    | 480203   | Ugello D.10 x regol.Pendenz.LAT          |
| 24   |    | 1    | 480205   | Tappo Laterale Chiudi Condotto           |